



LVZ00WD150

Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 3P 150/5A 1,5VA CI.1 /2VA CI.3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	3
---------------------	---

Puissance

Puissance	1.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Hauteur	17 mm
Largeur	49.90 mm
Profondeur	351 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 75 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm ²

Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	150 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant assigné nominal	150 A

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui