



LVZ00WD150

Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 3P 150/5A 1,5VA Cl.1 /2VA Cl.3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

3

Puissance

Puissance

1.50 VA

Dimensions

Hauteur

17 mm

Largeur

49.90 mm

Profondeur

351 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 75 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1 - 6 mm²

Sécurité

Indice de protection IP

IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire

150 A

Courant Max au secondaire

5 A

Courant assigné nominal

150 A

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui