



20446086



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x anthrazit, samt

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Einstellungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Sollwert Komforttemperatur | 10 - 40 °C |
|----------------------------|------------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 42 mm |

Spannungsversorgung

| | |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
|---------------------|----------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

Elektrischer Strom

| | |
|------------------|------|
| Max. Schaltstrom | 10 A |
|------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Anthrazit |
|-------|-----------|

Leistung

| | |
|--|--------|
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 1,20 W |
|--|--------|

Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------|---------|
| Energieeffizienzklasse | IV (2%) |
|------------------------|---------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|