



20446084



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x alu samt, lack.

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 10 - 40 °C

Abmessungen

Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 42 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Aluminium

Leistung

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,20 W

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja