



BRS652101D9010

BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 68 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Lengte | 2000 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 2 |
| Dekselbreedte 1 | 80 mm |
| Deur 2 | 80 mm |
| Dekselbreedte 3 | 0 mm |

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Binnendoorsnede | 12210 - 12210 mm ² |
|-----------------|-------------------------------|

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 23 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 50 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|---|
| Kanaalverbinding | Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer |
|------------------|---|

Samenstelling

| | |
|-------------------------------|-----|
| Inclusief kabelklem | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |
| Met beschermfolie | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

