



BRS652101D9016

tehalit.BRS Podstawa 210mm 2 komory, stal, biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	68 mm
Szerokość	210 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	2
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	80 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	12210 - 12210 mm ²
--------------------------------	-------------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	23
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	50

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materialy

Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

