



R27369010

**T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	200 mm

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

