



FB6013019010

Leitungsführungskanal-Unterteil aus PVC zu FB 60x130mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	130 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5580 - 5580 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	27
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----