



WH26625700C



kallysto.trend ENC compl.: 2x type 23 / 1x séparée Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm

Profondeur de montage 36 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Textes

Inscription Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---