



GBA500501ALU

Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	54 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0 mm
breedte deur 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	2500 - 2500 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	4
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	15

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

