



GBA500501ALU

tehalit.GBA Podstawa 50x50mm alu anodowany

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| Wysokość | 54 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Długość | 2000 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1 |
| Szerokość osłony 1 | 45 mm |
| Szerokość osłony 2 | 0 mm |
| Szerokość osłony 3 | 0 mm |

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 2500 - 2500 mm ² |
|--------------------------------|-----------------------------|

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 4 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 15 |

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | 47 x 45 mm |
|-----------------------------|------------|

Instalacja, montaż

| | |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Nie |
|---------------------|-----|

Materiały

| | |
|----------|-----------|
| Materiał | Aluminium |
| Obróbka | Anodowane |
| Kolor | Aluminium |

Łączność

| | |
|----------------------|---|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|---|

Sprzęt

| | |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
| Liczba klamer do kabli na metr | 0 |
| Z folią ochronną | Tak |

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

