



WH26623307C



#### kallysto.trend UP komplett: 2x Typ 13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Beige

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36.2 mm
Einbautiefe	36 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

###### Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

# Produktdatenblatt

## WH26623307C

---

**Geeignet für**

---

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

---

Ja