



WH23625300Q

kallysto AP komplett: Steckdose 2x Typ 23 mit Steckklemmen, Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 54 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Komplettgehäuse

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja
