



LF4011007035

## LF, bodemprofiel + deksel 40x110 mm, lichtgrijs

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 40 mm                       |
| Breedte         | 110 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 3115 - 3115 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 13 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 7035                    |
| Kleur                   | Lichtgrijs              |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

#### Samenstelling

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3     |
| Inclusief kabelklem     | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

