



47501606

**Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

**Texte**

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

**Geeignet für**

Berker S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja