



LFS200206UNLA

Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm unlackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	18 mm
Breite	19 mm

Werkstoff

Werkstoff	Zink
Oberfläche	Unbehandelt

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein
--------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja