



LFS200206UNLA

**LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 18 mm |
| Breedte | 19 mm |

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal               | Zink        |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Samenstelling**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Configuratie**

|             |     |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting<br>Klemverbinding |
|---------------|--------------------------------------|

**Geschikt voor**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 20x20 |  |
|-----------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |