



LFF6006068014

Endstück einstellbar halogenfrei zu LF (30,40)x60mm braun

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 57 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Braun |
| RAL Nummer | 8014 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

Konnektivität

| | |
|------------|--|
| Montageart | Schraubanschluss Schnappbefestigung |
|------------|--|

Geeignet für

| |
|-------------------------|
| LF 30 x 60 / LF 40 x 60 |
|-------------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |