



HW4E325DE

Air Circuit Breaker HW4 66 kA 2500 A 3P Drawout for sentinel Energy TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2500 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	66 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	66 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	66 kA

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	20000
--	-------

Samenstelling

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	6
--	---

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	13 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	226,40 W
----------------------------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja