



L6810VERZ

Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x60mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten	4
------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	100 mm
Innenbreite	59 mm
Maß a	120 mm
Maß b	60 mm
Lichter innerer Querschnitt	2950 - 2950 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Zink
-------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

