



WH20841107B

Kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Beige

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 77 x 77 mm |
| Einbautiefe | 12 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40 mm |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Beige |
| RAL Nummer | 1015 |
| Werkstoff | Duroplast |
| Glanzgrad | Matt |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |

Texte

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |