



BRA7021419010

Brüstungskanal-UT, ALU, 70214, reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 210 mm |
| Länge | 2000 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Oberteilbreite 2 | 80 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 9000 - 9000 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------------|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, 45 mm |
|--------------------------------|-----------------------|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

Konnektivität

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungsstifte |
|-----------------|-----------------------|

Ausstattung

| | |
|---|------|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |