



FW512FT

fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) I kl. IP40

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba rzędów	5
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	72
----------------	----

Wymiary

Wysokość	992 mm
Szerokość	406 mm
Głębokość	121 mm
Wysokość wbudowania	920 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	334 mm
Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	2
------------------------	---

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Typ blokowania	Bez zamka