



KJ30ATT

Zählersteckklemme Drehstrom 50A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,15 W
---------------------------------------	--------

Architektur

Polart	4P
--------	----

Abmessungen

Höhe	42 mm
Breite	130 mm
Tiefe	32 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt Schraubklemme	25 mm ²
Leiterquerschnitt	25 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse	4 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	4 - 25 mm ²
Tarifanschluss	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Transparent	Nein

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für flexible Aderkabel	Ja
---------------------------------	----

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----