



WH20841104B

kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixat. + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Duroplast
Finition	Mat

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui