



WH36100103Q



robusto moullé apparent Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Diamètre 48 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui