



WH36100103C



**robusto moulié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

**Dimensions**

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Diamètre 48 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui