



WH36100105Q



**robusto NAP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz  
 RAL Nummer 9005  
 Glanzgrad Matt  
 Werkstoff Thermoplast  
 Oberfläche Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung  
 Mit Krallenbefestigung Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 86 x 86 mm  
 Einbautiefe 60 mm  
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm  
 Durchmesser 48 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55  
 Stossfestigkeit IK IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckklemme

**Texte**

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen  
 Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone  
 Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 RoHS-konform Ja