



UDKPK067011

**tehalit.VE-EE Zestaw Puszka podł-montaż VQ06 stal szary PA/stal nier**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Długość wbudowania	200 mm
Długość	219 mm
Szerokość	219 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

**Konfiguracja**

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06
---	-----

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

**Materiały**

Kolor	Stalowy
Kod RAL	7011

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	6

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30