




WH36100105C



robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 34 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja