



R27539010

**Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	200 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Konfiguration**

Schnittkaschierend	Nein
--------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

**Abbildungen | Zeichnungen**

