



LNH2063M

## Knivsäkring 2 63A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva gG

#### Säkring

Säkringsstorlek NH2C

Säkringens karakteristik gG

#### Spänning

Matarspänning AC

Märkdriftspänning Ue 500 - 500 V

Märkspänning vid AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Elektrisk ström

Märkström 63 A

#### Användningsförhållanden

Isolerad Nej

#### Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) 120 kA

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 6,80 W

#### Dimensioner

Höjd 150 mm

Bredd 39 mm

Djup 72,5 mm

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja