



KYA16LH2

Durchgangsklemme 16mm²-Phase, 800V-76A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	76 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	50,50 mm
Breite	79,10 mm
Tiefe	12 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 10 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja