



WL1520

**lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem i pokrywą, samozaciski, biały**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

**Łączność**

Typ połączenia	quickconnect
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	Bez

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	Bolec uziemiający
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy	Pokrywa na zawiasach opada
-------------	----------------------------

**Pojemność**

Liczba modułów	0
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

---

**Identyfikacja**

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Oslona Oslona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

---

**Odpowiednie do**

lumina

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak

---