



WH25625704C



kallysto.line ENC compl.: 2x type 23 / 1x séparée Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite  
Code RAL 7024  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 92 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 43.2 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm  
Profondeur de montage 7 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

##### Textes

Inscription Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée  
Housse Plaque pleine  
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels  
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---