



WH53821305Q



kallysto AP prise de charge complet: USB type A + C 18W PD + prise type 13 Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 13 A

Tension

Tension de sortie 5 - 12 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 54 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 65 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13
USB
USB-C

Installation, montage

Montage En saillie

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Borne de raccordement

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----