



LT050U

Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Käfigklemme
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
Montage auf	Montageplatte
Vertikale Montage möglich	Ja

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
---------------------------------------	-----

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
-----------------------------------	--------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja