



WL4013

Dimer rotacioni, crni

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9004 9016
Materijal	Termoplastika

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	51 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
-------------------------	----------------------------

Tekst

Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da