



WH23441109Q

kallysto AP komplett: Raumthermostat mit Display 230V Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	8 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	56.5 mm

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Mit Aufdruck
Funktion	Mit Tastensperre Mit Frostschutzfunktion
Anschluss	Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußboden temperatur-/Fernfühler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----