



WH53821303Q



kallysto AP-Ladekomplett: USB Typ A + C 18W PD + T13 Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	3000 mA
Nennstrom	13 A

Spannung

Ausgangsspannung	5 - 12 V
------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	54 mm
Anzahl Einheiten	3
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	65 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13 USB USB-C
-----------------------	---------------------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK04
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----