



SRT04005B

**Deelbare stroomtransformator SC2 400/5A 2,2VA klasse 1**

**Technische eigenschappen**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	2,20 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	5,67 W

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	71,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	61,30 mm
Hoogte van de opening	15 mm
Breedte van opening	28,50 mm

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	3000 V
---------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Stroom / temperatuur**

Primaire meetstroomsterkte $I_n$	400 A
Maximaal stroom secundair	5 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------