



SRT04005B

Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	2,20 VA
Potência total dissipada em IN	5,67 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	28 mm
Altura	71,70 mm
Largura	44,50 mm
Profundidade	61,30 mm
Altura da abertura	15 mm
Largura da abertura	28,50 mm

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 70 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário	400 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------