




SRT04005B

Proudový transformátor s děleným jádrem 400/5 2.2VA, třídy 1, necejchovaný

Technické vlastnosti

Funkce

Třída přesnosti	1
-----------------	---

Výkon

Výkon	2,20 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	5,67 W

Rozměry

Průměr otvoru	28 mm
Výška	71,70 mm
Šířka	44,50 mm
Hloubka	61,30 mm
Výška otvoru	15 mm
Šířka otvoru	28,50 mm

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	3000 V
---------------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 70 °C

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální intenzita pro primární	400 A
Maximální intenzita sekundárního	5 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------