



FB6023007035

**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	61 mm
Breite	230 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	230 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	11150 - 11150 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	47
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 5
Anzahl steckbare Trennwände	4
Mit Kabelhalteklemme	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

