



WH25625709C



kallysto.line UP komplett: StDo 2x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Braun
RAL Nummer 8014
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 92 mm
Breite 92 mm
Tiefe 43.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.2 mm
Einbautiefe 7 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stossfestigkeit IK IK02
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung Vollplatte
Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja
