



WL4010

### Iumina - Var.rot. 60-600W directo, branc

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Material	Metal Plástico

##### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	32 mm

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

##### Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

##### Textos

Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim