



BRAN4410009016



Matarkanal BRAN 44x100 i Aluminium, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	44 mm
Bredd	100 mm
Längd	2000 mm
Inre area	2040 - 2040 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	10
---	----

Material

Material	Aluminium
Behandling	Lackad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
---------------------	------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Ja

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja