



38112189



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών	μονοπολικός διακόπτης
----------------------	-----------------------

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
----------------	------------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουδετέρου
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Serie R.classic