



168578

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Höjd	160 mm
Bredd	86 mm
Djup	5 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	1
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Nej
--------------------	-----

Material

Material	Glas
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Utförande	Med sugverktyg för demontering
-----------	--------------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja