



B04100



**Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di file	1
----------------	---

Con serratura

No

Con morsettiera di neutro

No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	4
------------------	---

**Serie**

Altezza	180 mm
---------	--------

Larghezza	169 mm
-----------	--------

Profondità	99 mm
------------	-------

Larghezza di montaggio	169 mm
------------------------	--------

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

**Serie**

Profondità di installazione	74 mm
-----------------------------	-------

Numero di unità in larghezza	4
------------------------------	---

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	9016
------------	------

Colore	Bianco
--------	--------

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK09
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
---	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

